

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 40
Fjäderstift-sats	259047 2
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Hävarm	259015 2
Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
Fjäder-sats	259044 2
Mittförskjutning L_3	22 mm
Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	A32S PWLNR/L08
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500