

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	27 mm
Stift	259049 5
Skruvsats	259023 3
Spännjärn	259038 12
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
ISO-kod hållare	A40T MWLNR/L08
Underläggsplatta	259031 41
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Stift Typ 5	259049 5
Skruvsats 10 delar Typ 3	259023 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännjärn Typ 12	259038 12
Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500