

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarmsskruv	259018 2
Underläggsplatta	259031 40
Skaftmått	25 mm
Hävarm	259015 2
ISO-kod hållare	PWLNR/L 2525M08
Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Fjäder-sats	259044 2
Huvudängd L ₁	21 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500