

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	15 mm
Underläggsplatta	259031 37
Passande vändskär	SN.. 1506..
Skaftmått	25 mm
Fjäderstift-sats	259047 4
Fjäder-sats	259044 6
Hävarmsskruv	259018 11
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Hävarm	259015 12
ISO-kod hållare	PSKNR/L 2525M15
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500