

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	20,5 mm
Underläggsplatta	269005 3
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skrivsats förvändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500