

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 3
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	21 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SDHCR/L 2525M11
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500