

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PSSNR/L 2525M15
Fjäderstift-sats	259047 4
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Passande vändskär	SN.. 1506..
Fjäder-sats	259044 6
Skaftmått	25 mm
Underläggsplatta	259031 37
Vändskärsstorlek	15 mm
Hävarm	259015 12
Hävarmsskruv	259018 11
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500