

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 4
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Fjäder-sats	259044 6
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	32 mm
ISO-kod hållare	PSKNR/L 3232P15
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	SN.. 1506..
Underläggsplatta	259031 37
Hävarmsskruv	259018 11
Hävarm	259015 12
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500