

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	269028 22
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftmått	10 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	12 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	7 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1010E07
totallängd L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

---