

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2525M11
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 3
Huvudängd L ₁	21,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500