

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PSSNR/L 3232P15
Fjäderstift-sats	259047 4
Vändskärsstorlek	15 mm
Underläggsplatta	259031 37
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Huvudängd L ₁	36 mm
Hävarm	259015 12
Passande vändskär	SN.. 1506..
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500