

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 7
Hävarmsskruv	259018 13
Passande vändskär	SN.. 1906..
Huvudängd L <sub>1</sub>	34 mm
Underläggsplatta	259031 38
ISO-kod hållare	PSKNR/L 3232P19
Fjäderstift-sats	259047 5
Hävarm	259015 13
Vändskärsstorlek	19 mm
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
totallängd L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Hävarm Typ 13	259015 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Underläggsplatta Typ 38	259031 38
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500