


**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	12 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1212F07
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	16 mm
Skaftmått	12 mm
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

---