

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	269005 3
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1616H11
Huvudängd L <sub>1</sub>	12 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500