

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SDJCR/L 1010E07
Skruvsats förvändskär	269028 22
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	13 mm
Skaftmått	10 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500