

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	12 mm
Huvudängd L ₁	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Skaftmått	10 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1010E07
totallängd L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500