

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	35 mm
Hävarm	259015 12
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2525M15
Fjäder-sats	259044 6
Passande vändskär	SN.. 1506..
Fjäderstift-sats	259047 4
Underläggsplatta	259031 37
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Hävarmsskruv	259018 11
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvavning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500