

Garant**Eco-spännhållare PSSNL 45°, för vändskärplattor SN.., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Teknisk beskrivning

Fjäder	259046 1
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2020X12
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	259031 14
Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
Hävarm	259015 3
Hävarmsskruv	259018 3

totallängd L	93 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251103-20/12>