

**HOLEX®****CCMT 09T308 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CCMT 09T308 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmMatning  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
spån-brytare	PM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Matning $f$	0,06 - 0,36 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral