

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Skaftmått	12 mm
Huvudängd L ₁	12 mm
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1212F07
Skrivsats förvändskär	269028 22
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500