

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 1616H11
Underläggsplatta	269005 3
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftmått	16 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500