

**SNMG 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	PQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA510
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 590 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8

Produktlag

Vändskär för svarvning