

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	15 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Passande vändskär	SN.. 1506..
Underläggsplatta	259031 37
Fjäderstift-sats	259047 4
Hävarm	259015 12
Funktionsbredd L ₄	40 mm
ISO-kod hållare	PSKNR/L 3232P15
Skaftmått	32 mm
Fjäder-sats	259044 6
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500