

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SDHCR/L 1616H11
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500