

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260309 20/11 |
| GTIN | 4045197652638 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| Huvudängd L ₁ | 20,5 mm |
| Skaftmått | 20 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Skruvsats för vändskär | 269028 2 |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 2 |
| Underläggsplatta | 269005 3 |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. |
| ISO-kod hållare | SDJCR/L 2020K11 |
| totallängd L | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 22

269028 22

Skruvsats förvåndskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500