

**SNMG 120404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	PQ
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA510
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 590 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning