

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251111 32/19 |
| GTIN | 4045197650849 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Hävarmsskruv | 259018 13 |
| Huvudängd L ₁ | 34 mm |
| Skaftmått | 32 mm |
| Fjäder-sats | 259044 7 |
| ISO-kod hållare | PSKNR/L 3232P19 |
| Vändskärsstorlek | 19 mm |
| Fjäderstift-sats | 259047 5 |
| Passande vändskär | SN.. 1906.. |
| Hävarm | 259015 13 |
| Underläggsplatta | 259031 38 |
| Funktionsbredd L ₄ | 40 mm |
| totallängd L | 170 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 75 grad |

| | |
|-------------|---------------|
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Underläggsplatta Typ 38 | 259031 38 |
| Fjäder-sats 10 delar Typ 7 | 259044 7 |
| Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm | 674242 4 |
| Hävarmsskruv Typ 13 | 259018 13 |
| Hävarm Typ 13 | 259015 13 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |