

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	SDHCR/L 2020K11
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500