

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäderstift-sats	259047 2
Passande vändskär	SN.. 1204..
ISO-kod hållare	PSKNR/L 2020K12
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäder-sats	259044 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Hävarm	259015 2
Underläggsplatta	259031 20
Hävarmsskruv	259018 2
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 20	259031 20
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500