

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 85mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 85
GTIN	4047109090514
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

Centreringspetsens storlek	80
Antal skär Z	1
Skruvsats för vändskär	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO-kod vändskär	WOEX06T304

Utvändig diameter d ₁	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Nominell Ø D	85
för tumdiameter	3 11/32 tum
Utkragningslängd L _A	75 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236661 80
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236662 80
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP	239655 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8