

**SNMG 120404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	MQ
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Sort	CA6525
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning