

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 1616H11
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	269005 3
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 3

269005 3

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500