

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 140
GTIN	4047109090613
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	239655 10IP (2,8 Nm)
Utvändig diameter d ₁	137,5 mm
Antal skär Z	1
ABS® T Ø d	80 mm

Centreringspetsens storlek	115
ISO-kod vändskär	WOEX06T304
NominellØ D	140
Utkragningslängd L _A	90 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP	239655 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236662 115
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236661 115