

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
ISO-kod hållare	E10K SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9,6 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500