

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 150
GTIN	4047109090637
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

ABS® T Ø d	80 mm
Centreringspetsens storlek	115
Utvändig diameter d ₁	147,5 mm
Antal skär Z	1

Skruvsats förvändskär	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-kod vändskär	WOEX080404
NominellØ D	150
för tumdiameter	5 29/32 tum
Utkragningslängd L _A	90 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236661 115
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236662 115
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600