

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
ISO-kod hållare	E12M SDUCR/L07
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11,6 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500