


Garant**WNMG 060408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning