


**WNMG 080404, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080404 SW05 Sort: SW05

spån-brytare: MQ

Skärdjup a_p : 0,2 - 1 mm

Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Primäranvändning	Ti
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Sort	SW05

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning