

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 115
GTIN	4047109090569
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

Centreringspetsens storlek	115
Antal skär Z	1
Utvändig diameter d_1	112,5 mm
Skruvsats för vändskär	239655 15IP (6,3 Nm)

ISO-kod vändskär	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Nominell Ø D	115
för tumdiameter	4 17/32 tum
Utkragningslängd L _A	85 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236662 115
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115	236661 115
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600