

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	20 mm
ISO-kod hållare	AH12M SDQCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L ₃	8,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500