

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-kod hållare	AH1012K SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Halsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	28 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	15,5 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrivsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500