

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L ₃	7,5 mm
ISO-kod hållare	E08K SDUCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12,5 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	7,6 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500