

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Halsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L <sub>1</sub>	22 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	12,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7 mm
ISO-kod hållare	AH0810H SDUCR/L07
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500