

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 125mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236660 125 |
| GTIN | 4047109090583 |
| Artikelklass | 24L |

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ABS® T Ø d | 63 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Skruvsats för vändskär | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Centreringspetsens storlek | 115 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ISO-kod vändskär | WOEX06T304 |
| Utvändig diameter d_1 | 123,5 mm |
| Nominell \varnothing D | 125 |
| Utkragningslängd L_A | 85 mm |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | Bottenhålsborrning |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP | 239655 10IP |
| KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115 | 236661 115 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 115 | 236662 115 |