

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	AH20R SDQCR/L11
Mittförskjutning L_3	12,5 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500