

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	AH12M SDUCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	16 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Utkragningslängd L ₁	60 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500