

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E10K SDUCR/L07
Mittförskjutning L_3	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9,6 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500