

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	32 mm
ISO-kod hållare	AH25R SDQCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	23 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500