

HEDI

Mobil LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 50W



Beställningsdata

Ordernummer	081211 50
GTIN	4003644006106
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.

SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Belysning	LED-modul
Ljusflöde	2250 - 4000 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	50 W
Anslutningskabel längd	5 m
märkspänning	230 V
IP-skyddsklass	IP 54

total bredd	300 mm
totalhöjd	350 mm
totallängd	360 mm
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare