

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260319 12/07  |
| GTIN         | 4045197652720 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Passande vändskär                              | DC.. 0702..              |
| ISO-kod hållare                                | E12M SDUCR/L07           |
| Vändskärsstorlek                               | 7 mm                     |
| Skruvsats för vändskär                         | 269028 7                 |
| Mittförskjutning L <sub>3</sub>                | 9 mm                     |
| Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub> | 15 mm                    |
| totallängd L                                   | 150 mm                   |
| Spännhöjd L <sub>2</sub>                       | 11,6 mm                  |
| Inställningsvinkel κ                           | 93 grad                  |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>                   | 12 mm                    |
| Norm   | DIN 8024                 |
| Användning                                     | Vänster                  |
| Invändigt svarvdjup upp till                   | 8×D                      |
| Skärmaterial                                   | VHM                      |
| Invändig                                       | ja                       |
| Användning                                     | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag                                    | Borrstäng                |

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500